

**TS35X7.5 ST KTB3030 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Avbildning liknande

Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 251 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad |
| Art.nr.    | <a href="#">800006710</a>   |
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB3030 VER   |
| GTIN (EAN) | 4050118652833   |
| Förp.      | 20 items  |

## TS35X7.5 ST KTB3030 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

### Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 7.5 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.2953 inch |
| Höjd      | 35 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1.378 inch  |
| Bredd     | 251 mm  | Byggbredd (tum) | 9.8819 inch |
| Nettovikt | 91.75 g |                 |             |

### Temperaturer

Drifttemperatur

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmän information tillbehör

|                        |      |     |                      |
|------------------------|------|-----|----------------------|
| Materialtjocklek       | 1 mm | Yta | förzinkad, förkromad |
| Grundläggande material | Stål |     |                      |

### Allmänna uppgifter

|                       |                      |                        |              |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Materialtjocklek      | 1 mm                 | Normer                 | DIN EN 60715 |
| Yta                   | förzinkad, förkromad | Grundläggande material | Stål         |
| Komponentfastsättning | skruvad              |                        |              |

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## Montageplattor



Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | förzinkad och passiverad, Silver  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |