

FPL 7G2.5C/Q8MW/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För snabb och bekväm anslutning av decentraliserade motorstyrningar - använd de konfektionerade anslutningsledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC 23570 (DESINA).

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | FieldPower®, Ledning, Metallkapsling, Antal ledare: 7, Ölflex Classic 110 CY 7G2.5 eller jämförbar, Bransch: 2.5 mm ² , 3 m |
| Art.nr. | 8000011751 |
| Typ | FPL 7G2.5C/Q8MW/3 |
| GTIN (EAN) | 4050118190434 |
| Förp. | 1 items |

FPL 7G2.5C/Q8MW/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 1349 g |
|-----------|--------|

Temperaturer

| | |
|-----------------|-----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur |
|-----------------|-----------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003250 | ETIM 9.0 | EC003250 |
| ETIM 10.0 | EC003250 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |

Pin assignments

| | Pin | Conductor | Assignment |
|--------|-----|-----------|------------|
| 8 = nc | 1 | 1 | U |
| | 2 | - | - |
| 5 = nc | 3 | 3 | W |
| | 4 | 4 | Brake |
| ⊕ = PE | 5 | - | - |
| | 6 | 5 | Brake |
| 3 = W | 7 | 2 | V |
| | 8 | - | - |
| 2 = nc | PE | gr./yell. | PE |