

TS35X7.5 ST FPC 40 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 365 mm, med långsmalt hål, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad |
| Art.nr. | 8000037562 |
| Typ | TS35X7.5 ST FPC 40 VER |
| GTIN (EAN) | 4050118653267 |
| Förp. | 20 items |

TS35X7.5 ST FPC 40 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup | 7.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.2953 inch |
| Höjd | 35 mm | Bygghöjd (tum) | 1.378 inch |
| Bredd | 365 mm | Byggbredd (tum) | 14.3701 inch |
| Nettovikt | 131 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|--|
| Drifttemperatur | |
|-----------------|--|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Materialtjocklek | 1 mm | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Normer | DIN EN 60715 | Yta | förzinkad, förkromad |
| Grundläggande material | Stål | Komponentfastsättning | skruvad |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |