

TS15X5 ST MPC1217 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, TS 15, Bredd: 4.13 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Art.nr.	8000037598
Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER
GTIN (EAN)	4050118653106
Förp.	20 items

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	5.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2165 inch
Höjd	0.59 mm	Bygghöjd (tum)	0.0232 inch
Bredd	4.13 mm	Byggbredd (tum)	0.1626 inch
Nettovikt	18.28 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715	Yta	förzinkad, förkromad
Grundläggande material	Stål	Komponentfastsättning	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		