

TS15X5 ST MPC0712 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, TS 15, Bredd: 55 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Art.nr.	8000037599
Typ	TS15X5 ST MPC0712 VER
GTIN (EAN)	4050118653113
Förp.	20 items

TS15X5 ST MPC0712 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tekniska data

www.weidmueller.com

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	5.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2165 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	55 mm	Byggbredd (tum)	2.1654 inch
Nettovikt	11 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715	Yta	förzinkad, förkromad
Grundläggande material	Stål	Komponentfastsättning	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		