

**TS35X7.5 ST MPC1725 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Avbildning liknande

Tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 90 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	<a href="#">8000037600</a>
Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653120
Förp.	20 items

## TS35X7.5 ST MPC1725 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	90 mm	Byggbredd (tum)	3.5433 inch
Nettovikt	57.5 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Normer	DIN EN 60715
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad	Grundläggande material	Stål
Komponentfastsättning	skruvad		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		