

TS 35X105_MPC_12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, TS 35 x 7.5, TS 35, Bredd: 164 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	8000037603
Typ	TS 35X105_MPC_12
GTIN (EAN)	4050118653151
Förp.	20 items

TS 35X105_MPC_12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	164 mm	Byggbredd (tum)	6.4567 inch
Längd	105 mm	Bygglängd (tum)	4.1338 inch
Nettovikt	1.7 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Monteringsanvisning	2 skruvar
Normer	DIN EN 60715	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad
Grundläggande material	Stål	Komponentfastsättning	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		