

**TS15X5 ST FPC 20 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Avbildning liknande

Tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montageskena, TS 15, Bredd: 235 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Art.nr.	<a href="#">8000037604</a>
Typ	TS15X5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653168
Förp.	20 items

## TS15X5 ST FPC 20 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	5.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2165 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	235 mm	Byggbredd (tum)	9.252 inch
Nettovikt	28.96 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715	Yta	förzinkad, förkromad
Grundläggande material	Stål	Komponentfastsättning	skruvad

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		