

TS35 MPC 1725 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, TS 35 x 7.5, TS 35, Bredd: 98 mm, utan avlångt hål, med långsmalt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Art.nr.	8000037607
Typ	TS35 MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653199
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	98 mm	Byggbredd (tum)	3.8583 inch
Nettovikt	22 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Monteringsanvisning	Direktmontage	Normer	DIN EN 60715
Yta	förzinkad, förkromad	Grundläggande material	Stål
Komponentfastsättning	skruvad		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		