

**TS 15X5 ST MPC 1725 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Avbildning liknande

Tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 147 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Art.nr.	<a href="#">8000037608</a>
Typ	TS 15X5 ST MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653205
Förp.	20 items

## TS 15X5 ST MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	147 mm	Byggbredd (tum)	5.7874 inch
Nettovikt	1.5 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Monteringsanvisning	Direktmontage	Normer	DIN EN 60715
Yta	förzinkad, förkromad	Grundläggande material	Stål
Komponentfastsättning	skruvad		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		