

FP ENC SM 27/27 K W017**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.
Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och
mycket mer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Apparitmärkning, Polyamid
Art.nr.	8000042927
Typ	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Förp.	2 items

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1.063 inch
Nettovikt	2.48 g		

Temperaturer

Lagertemperatur		Drifttemperatur	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Global

Färgkod	vit	Produktlansering	Apparatmärkning
Typ	FP ENC SM 27/27 K W017	Art.nr.	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Beskrivningstext	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstickend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

Allmänna data

Limma	Dubbelsidig tejp	Typ av märkning	Symbols
Märkningsmetod	MC-Laser	Utförande	självhäftande
Bredd	27 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid	Textsfärg	svart, gul
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Temperaturområde för användning	-40... 100 °C

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Allmänna uppgifter

Grundläggande material	Polyamid	Halogener	Nej
Silikon	Nej	Färgkod	vit
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Limma	Dubbelsidig tejp
Textsfärg	svart, gul	Antal märkningar per kombination	1
Märkningsmetod	MC-Laser	Typ av märkning	Symbols
Utförande	självhäftande		

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid	Färgkod	vit

FP ENC SM 27/27 K W017**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data**

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



Kompletterande produkter



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ETO SM 27/27	Utförande
Art.nr.	1805840000	SwitchMark, Skyddskåpa, 27 x 27 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248273577	
Förp.	10 ST	