

## KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Brandresistenta plintboxar E30, E60 och E90  
Robust plintbox för säker energiförsörjning av nödsystem i händelse av brand, nödbelysning i underjords-, tunnelbane-, järnvägs- och vägtunnlar upp till högst 90 minuter enligt DIN 4102-04. De monterade kapslingarna i serierna Klippon® POK och Klippon® STB passar överallt där korrosionsbeständighet, slagtålighet och en hög skyddsklass krävs.

Kännetecken:

- Finns i en mängd olika utformningar på kundbegäran
- Testade och godkända enligt DIN 4102-04 (E30, E60 och E90) - De exakta detaljerna framgår av "tillverkardeklarationen"
- Hög kvalitet tack vare användning av beprövade basprodukter av Klippon®-märket

## Allmänna beställningsdata

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 255 mm, Djup: 120 mm, Grundläggande material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, grå, ljusgrå |
| Art.nr.    | <a href="#">8000052518</a>   |
| Typ        | KLIPPON POK 252512 M25 E60   |
| GTIN (EAN) | 4064675360391  |
| Förp.      | 1 items  |

## KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|                    |              |                  |             |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|
| Djup               | 120 mm       | Byggdjup (tum)   | 4.7244 inch |
| Höjd               | 250 mm       | Bygghöjd (tum)   | 9.8425 inch |
| Höjd lägstbyggande | 120 mm       | Bredd            | 255 mm      |
| Byggbredd (tum)    | 10.0394 inch | Montagemått höjd | 200 mm      |
| Montagemått bredd  | 235 mm       | Nettovikt        | 4364.37 g   |

## Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574 |

## Bestyckning horisontal

SAKK 10 8 Säkringshållare tillgänglig Nej

## Materialdata

Yta obehandlad Grundläggande material glasfiber-förstärkt polyester

## Allmänna data

Färgkod grå, ljusgrå Skyddsklass IP66  
Färgtabell (jämförbar) RAL 7035

## Kapsling

Grundläggande material glasfiber-förstärkt polyester Borrade hål Sida A 2 x M25  
Borrade hål Sida B 1 x M25

## Standard-kännetecken

Referensprodukt [KLIPPON POK 252512](#),  
[TS 32X15 2M/ST/ZN](#),  
[SAKK 10, QL 2 SAKK 10](#),  
[KISC M3X20.5/10 EK4](#),  
[AP SAKK4/10 KER/WS](#),  
[MEW 1/32, WS 8/8 MM](#),  
[WS, VG M25-K67, GWDR](#),  
[M25-NP, SKMU M25 - K](#),  
[GR](#)

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation Brandklassningen upp till E60 enligt DIN 4102-12 är avhängig av konkreta konfigurationer/  
montage (detaljer se "Tillverkardeklaration" under "Downloads")

**KLIPPON POK 252512 M25 E60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data**

Kapslingen används för funktionsintegritet och fungerar som fördelarbox för kablar med 4 potentialer.

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

**KLIPPON POK 252512 M25 E60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Bildliknande**

