

KLIPPON STB 4 MS M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Brandresistenta plintboxar E30, E60 och E90
 Robust plintbox för säker energiförsörjning av nödsystem i händelse av brand, nödbelysning i underjords-, tunnelbane-, järnvägs- och vägtunnlar upp till högst 90 minuter enligt DIN 4102-04. De monterade kapslingarna i serierna Klippon® POK och Klippon® STB passar överallt där korrosionsbeständighet, slagtålighet och en hög skyddsklass krävs.

Kännetecken:

- Finns i en mängd olika utformningar på kundbegäran
- Testade och godkända enligt DIN 4102-04 (E30, E60 och E90) - De exakta detaljerna framgår av "tillverkardeklarationen"
- Hög kvalitet tack vare användning av beprövade basprodukter av Klippon®-märket

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Klippon STB (Small Terminal Box), Kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 120 mm, Grundläggande material: Stålblåt, Pulverlackad, kiselgrå |
| Art.nr. | 8000052519 |
| Typ | KLIPPON STB 4 MS M25 E90 |
| GTIN (EAN) | 4064675360407 |
| Förp. | 1 items |

KLIPPON STB 4 MS M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Djup | 120 mm | Byggdjup (tum) | 4.7244 inch |
| Höjd | 250 mm | Bygghöjd (tum) | 9.8425 inch |
| Bredd | 250 mm | Byggbredd (tum) | 9.8425 inch |
| Nettovikt | 4249.58 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Bestyckning vertikal

SAKK 10 10 Säkringshållare tillgänglig Nej

Materialdata

Yta Pulverlackad Grundläggande material Stålplåt

Allmänna data

Färgkod kiselgrå Skyddsklass IP66
Färgtabell (jämförbar) RAL 7032

Kapsling

Grundläggande material Stålplåt Borrade hål Sida C 1 x M25
Borrade hål Sida D 2 x M25

Standard-kännetecken

Referensprodukt [KLIPPON STB 4 MS HT](#),
[TS 32X15 2M/ST/ZN](#),
[SAKK 10, QL 2 SAKK10](#),
[KISC M3X20.5/10 EK4](#),
[AP SAKK4/10 KER/WS](#),
[MEW 1/32, WS 8/8 MM](#)
[WS, VG M25-K67, GWDR](#)
[M25-NP, SKMU M25 - K](#)
[GR](#)

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Brandklassningen upp till E90 enligt DIN 4102-12 är avhängig av konkreta konfigurationer/montage (detaljer se "Tillverkardeklaration" under "Downloads")
Kapslingen används för funktionsintegritet och fungerar som fördelarbox för kablar med 5 potentialer.

KLIPPON STB 4 MS M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |

KLIPPON STB 4 MS M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Bildliknande

