


## KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Produktillustration



Brandresistenta plintboxar E30, E60 och E90  
 Robust plintbox för säker energiförsörjning av nödsystem i händelse av brand, nödbelysning i underjords-, tunnelbane-, järnvägs- och vägtunnlar upp till högst 90 minuter enligt DIN 4102-04. De monterade kapslingarna i serierna Klippon® POK och Klippon® STB passar överallt där korrosionsbeständighet, slagåtlighet och en hög skyddsklass krävs.

Kännetecken:

- Finns i en mängd olika utformningar på kundbegäran
- Testade och godkända enligt DIN 4102-04 (E30, E60 och E90) - De exakta detaljerna framgår av "tillverkardeklarationen"
- Hög kvalitet tack vare användning av beprövade basprodukter av Klippon®-märket

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon STB (Small Terminal Box), Kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 120 mm, Grundläggande material: Stålblåt, Pulverlackad, kiselgrå
Art.nr.	<a href="#">8000052592</a>
Typ	KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
GTIN (EAN)	4064675362630
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld

## KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4.7244 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9.8425 inch
Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	4476.41 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Bestyckning vertikal

SAKK 10	10	Säkringshållare tillgänglig	Ja
---------	----	-----------------------------	----

## Materialdata

Yta	Pulverlackad	Grundläggande material	Stålplåt
-----	--------------	------------------------	----------

## Allmänna data

Färgkod	kiselgrå	Skyddsklass	IP66
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7032		

## Kapsling

Grundläggande material	Stålplåt	Borrade hål Sida C	1 x M25
Borrade hål Sida D	2 x M25		

## Standard-kännetecken

Referensprodukt	<a href="#">KLIPPON STB 4 MS HT</a> , <a href="#">SFNS5 VKMU M5 SW15</a> , <a href="#">TS 32X15 2M/ST/ZN</a> , <a href="#">TS 35X15 2M/ST/ZN</a> , <a href="#">SAKK 10, QL 2 SAKK10</a> , <a href="#">KISC M3X20.5/10 EK4</a> , <a href="#">AP SAKK4/10 KER/WS</a> , <a href="#">MEW 1/32, WS 8/8 MM</a> , <a href="#">WS, VG M25-K67, GWDR</a> , <a href="#">M25-NP, SKMU M25 - K</a> , <a href="#">GR</a>
-----------------	---

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Brandklassningen upp till E90 enligt DIN 4102-12 är avhängig av konkreta konfigurationer/montage (detaljer se "Tillverkardeklaration" under "Downloads") Kapslingen används för funktionsintegritet och fungerar som fördelarbox för kablar med 5 potentialer.
--------------------	---

**KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Bildliknande**

