

## KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Brandresistenta plintboxar E30, E60 och E90  
Robust plintbox för säker energiförsörjning av nödsystem i händelse av brand, nödbelysning i underjords-, tunnelbane-, järnvägs- och vägtunnlar upp till högst 90 minuter enligt DIN 4102-04. De monterade kapslingarna i serierna Klippon® POK och Klippon® STB passar överallt där korrosionsbeständighet, slagtålighet och en hög skyddsklass krävs.

Kännetecken:

- Finns i en mängd olika utformningar på kundbegäran
- Testade och godkända enligt DIN 4102-04 (E30, E60 och E90) - De exakta detaljerna framgår av "tillverkardeklarationen"
- Hög kvalitet tack vare användning av beprövade basprodukter av Klippon®-märket

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 255 mm, Djup: 120 mm, Grundläggande material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, grå, ljusgrå
Art.nr.	<a href="#">8000054731</a>
Typ	KLIPPON POK 252512 FH M32 E60
GTIN (EAN)	4064675362333
Förp.	1 items

## KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4.7244 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9.8425 inch
Höjd lägstbyggande	120 mm	Bredd	255 mm
Byggbredd (tum)	10.0394 inch	Montagemått höjd	200 mm
Montagemått bredd	235 mm	Nettovikt	4787.19 g

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

## Bestyckning horisontal

SAKK 10	8	Säkringshållare tillgänglig	Ja
---------	---	-----------------------------	----

## Materialdata

Yta	obehandlad	Grundläggande material	glasfiber-förstärkt polyester
-----	------------	------------------------	-------------------------------

## Allmänna data

Färgkod	grå, ljusgrå	Skyddsklass	IP66
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7035		

## Kapsling

Grundläggande material	glasfiber-förstärkt polyester	Borrade hål Sida A	1 x M32
Borrade hål Sida B	2 x M32		

## Standard-kännetecken

Referensprodukt	<a href="#">KLIPPON POK 252512</a> , <a href="#">TS 32X15 2M/ST/ZN</a> , <a href="#">TS 35X15 2M/ST/ZN</a> , <a href="#">SAKK 10</a> , <a href="#">QL 2 SAKK10</a> , <a href="#">KISC M3X20.5/10 EK4</a> , <a href="#">AP SAKK4/10 KER/WS</a> , <a href="#">MEW 1/32</a> , <a href="#">WS 8/8 MM</a> , <a href="#">WS_VG M32-K67</a> , <a href="#">GWDR</a> , <a href="#">M32-NP</a> , <a href="#">SKMU M32 - K</a> , <a href="#">GR</a>
-----------------	---

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Brandklassningen upp till E60 enligt DIN 4102-12 är avhängig av konkreta konfigurationer/montage (detaljer se "Tillverkardeklaration" under "Downloads")
--------------------	--

**KLIPPON POK 252512 FH M32 E60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data**

Kapslingen används för funktionsintegritet och fungerar som fördelarbox för kablar med 4 potentialer.

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KLIPPON POK 252512 FH M32 E60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Bildliknande**

