

KLIPPON STB 4 MS M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Brandresistenta plintboxar E30, E60 och E90
Robust plintbox för säker energiförsörjning av nödsystem i händelse av brand, nödbelysning i underjords-, tunnelbane-, järnvägs- och vägtunnlar upp till högst 90 minuter enligt DIN 4102-04. De monterade kapslingarna i serierna Klippon® POK och Klippon® STB passar överallt där korrosionsbeständighet, slagtålighet och en hög skyddsklass krävs.

Kännetecken:

- Finns i en mängd olika utformningar på kundbegäran
- Testade och godkända enligt DIN 4102-04 (E30, E60 och E90) - De exakta detaljerna framgår av "tillverkardeklarationen"
- Hög kvalitet tack vare användning av beprövade basprodukter av Klippon®-märket

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon STB (Small Terminal Box), Kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 120 mm, Grundläggande material: Stålblåt, Pulverlackad, kiselgrå
Art.nr.	8000054772
Typ	KLIPPON STB 4 MS M32 E90
GTIN (EAN)	4064675362371
Förp.	1 items

KLIPPON STB 4 MS M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4.7244 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9.8425 inch
Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	4305.2 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Bestyckning vertikal

SAKK 10	10	Säkringshållare tillgänglig	Nej
---------	----	-----------------------------	-----

Materialdata

Yta	Pulverlackad	Grundläggande material	Stålplåt
-----	--------------	------------------------	----------

Allmänna data

Färgkod	kiselgrå	Skyddsklass	IP66
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7032		

Kapsling

Grundläggande material	Stålplåt	Borrade hål Sida C	1 x M32
Borrade hål Sida D	2 x M32		

Standard-kännetecken

Referensprodukt	KLIPPON STB 4 MS HT , TS 32X15 2M/ST/ZN , SAKK 10 , QL 2 SAKK10 , KISC M3X20.5/10 EK4 , AP SAKK4/10 KER/WS , MEW 1/32 , WS 8/8 MM WS , VG M32-K67 , GWDR M32-NP , SKMU M32 - K GR
-----------------	---

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Brandklassningen upp till E90 enligt DIN 4102-12 är avhängig av konkreta konfigurationer/montage (detaljer se "Tillverkardeklaration" under "Downloads") Kapslingen används för funktionsintegritet och fungerar som fördelarbox för kablar med 5 potentialer.
--------------------	---

KLIPPON STB 4 MS M32 E90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

Bildliknande

