

## KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Brandresistenta plintboxar E30, E60 och E90  
Robust plintbox för säker energiförsörjning av nödsystem i händelse av brand, nödbelysning i underjords-, tunnelbane-, järnvägs- och vägtunnlar upp till högst 90 minuter enligt DIN 4102-04. De monterade kapslingarna i serierna Klippon® POK och Klippon® STB passar överallt där korrosionsbeständighet, slagtålighet och en hög skyddsklass krävs.

Kännetecken:

- Finns i en mängd olika utformningar på kundbegäran
- Testade och godkända enligt DIN 4102-04 (E30, E60 och E90) - De exakta detaljerna framgår av "tillverkardeklarationen"
- Hög kvalitet tack vare användning av beprövade basprodukter av Klippon®-märket

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon STB (Small Terminal Box), Kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 120 mm, Grundläggande material: Stålblåt, Pulverlackad, kiselgrå
Art.nr.	<a href="#">8000054773</a>
Typ	KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90
GTIN (EAN)	4064675362661
Förp.	1 items

## KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4.7244 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9.8425 inch
Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	4535.07 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Bestyckning vertikal

SAKK 10 10 Säkringshållare tillgänglig Ja

## Materialdata

Yta Pulverlackad Grundläggande material Stålblåt

## Allmänna data

Färgkod kiselgrå Skyddsklass IP66  
Färgtabell (jämförbar) RAL 7032

## Kapsling

Grundläggande material Stålblåt Borrade hål Sida C 1 x M32  
Borrade hål Sida D 2 x M32

## Standard-kännetecken

Referensprodukt [KLIPPON STB 4 MS HT](#),  
[SFNS5 VKMU M5 SW15](#),  
[TS 32X15 2M/ST/ZN](#),  
[TS 35X15 2M/ST/ZN](#),  
[SAKK 10, QL 2 SAKK10](#),  
[KISC M3X20.5/10 EK4](#),  
[AP SAKK4/10 KER/WS](#),  
[MEW 1/32, WS 8/8 MM](#),  
[WS, VG M32-K67, GWDR](#),  
[M32-NP, SKMU M32 - K](#),  
[GR](#)

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation Brandklassningen upp till E90 enligt DIN 4102-12 är avhängig av konkreta konfigurationer/montage (detaljer se "Tillverkardeklaration" under "Downloads")  
Kapslingen används för funktionsintegritet och fungerar som fördelarbox för kablar med 5 potentialer.

**KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Bildliknande**

