


**PV 40401S2V3C0A0ES****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ditt bästa alternativ för AC-skydd.

Weidmüller har utvecklat dessa standardkonfigurationer av AC-kombinationsboxar baserat på återkommande kundkrav för att de ska fungera med olika solcellsinverterare.

Beroende på versionen kan kombinationsboxarna innehålla säkringar och överspänningsskydd. Dessa kombinationsboxar är specialutformade för stora tillverkare av solcellsinverterare världen om.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Bestyckad kapsling, Kopplingslåda, Växelspänningsversion, Med säkringshållare, Förskruvning, Kontaktlös växelriktare
Art.nr.	<a href="#">8000069108</a>
Typ	PV 40401S2V3C0A0ES
GTIN (EAN)	4064675331391
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	300 mm	Byggdjup (tum)	11.811 inch
Höjd	847 mm	Bygghöjd (tum)	33.3464 inch
Bredd	636 mm	Byggbredd (tum)	25.0393 inch
Nettovikt	22111.48 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -20 °C...45 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Märkdata IEC/EN

Märkström IN	84 A	Spänningstyp	AC
Säkringsskydd	100 A gG	Drivspänning	690 V
Lämplig för	Fotovoltaik	Normer	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011

## Elektriska egenskaper AC

Jordning Direkt vid VPU:n

## Ingångar AC

Kabelversion regelbunden Antal ingångar AC 4

## Utgångar AC

Anslutningstyp AC-utgångsledning Skruvanslutning, M12 Antal utgångar AC 1

## Garanti

Tidsperiod 5 År

## allmänna data

Normer IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011 Skyddsklass IP65  
Installationsplats Skyddat utomhusområde (>1 km från havet)

**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

