

TS35X15 ST K52**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 140 mm, med långsmalt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Art.nr. | 8000073095 |
| Typ | TS35X15 ST K52 |
| GTIN (EAN) | 4064675337065 |
| Förp. | 20 items |

TS35X15 ST K52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 15 mm | Byggdjup (tum) | 0.5906 inch |
| Höjd | 35 mm | Bygghöjd (tum) | 1.378 inch |
| Bredd | 140 mm | Byggbredd (tum) | 5.5118 inch |
| Nettovikt | 97.1 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmän information tillbehör

| | | | |
|------------------------|--------|-----|------------------------------------|
| Materialtjocklek | 1.5 mm | Yta | galvanisk förzinkad och passiverad |
| Grundläggande material | Stål | | |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| Materialtjocklek | 1.5 mm | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Normer | DIN EN 60715 | Yta | galvanisk förzinkad och passiverad |
| Grundläggande material | Stål | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |