

KEB MOPL 3030 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Klippon EB (Essential Box), Montageplatta, Höjd: 240 mm, Bredd: 240 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver |
| Art.nr. | 8000074171 |
| Typ | KEB MOPL 3030 MSZN |
| GTIN (EAN) | 4064675425168 |
| Förp. | 1 items |

KEB MOPL 3030 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 1.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.0591 inch |
| Höjd | 240 mm | Bygghöjd (tum) | 9.4488 inch |
| Bredd | 240 mm | Byggbredd (tum) | 9.4488 inch |
| Nettovikt | 670 g | | |

Temperaturer

| |
|-----------------|
| Drifttemperatur |
|-----------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|------------------------|----------|-----|-----------|
| Materialtjocklek | 1.5 mm | Yta | förzinkad |
| Grundläggande material | Stålplåt | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

KEB MOPL 3030 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

