


**Y-INTERFACE BLL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Jackbara energifördelare

Jackbar dubbel anslutning för kraftfördelning och två-trådsmatning av enheter

- 2-stifts, färgkodad
- 230 V, IP 30

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	8000075197
Typ	<a href="#">Y-INTERFACE BLL</a>
GTIN (EAN)	8430243428422
Förp.	16 items

## Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	16.4 mm	Byggdjup (tum)	0.6457 inch
Höjd	38.4 mm	Bygghöjd (tum)	1.5118 inch
Bredd	15.2 mm	Byggbredd (tum)	0.5984 inch
Nettovikt	7.4 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40...70 °C	Drifttemperatur	-40...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	0... 85 % (ingen daggbildning)		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Anslutningsdata

Fördelning ledarplattor stickanslutningar	LSF-SMT 5.08/03/180 (inget mittenstift)	Försörjningsstickanslutning	BLL 5.08/03/90 (inget mittenstift)
---	---	-----------------------------	------------------------------------

## Märkdata

Skyddsklass	IP30	Driftsspänning	230 V
Max. ström per fördelaranslutning	6 A	Total nominell ström	12 A

## Isolationskoordination (60664-1)

Märkisolationsspänning	250 V AC	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3	Pulsspänningstest (1,2/50 µs)	6 kV

## Anslutningsfält

Ledardiameter, AWG , min.	AWG 28	Anslutningstyp	PUSH IN
Avisoleringslängd	10 mm	Klämområde, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Klämområde, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG , max.	AWG 14

## Anslutning försörjning

Typ av anslutning	Stickanslutning
-------------------	-----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**Y-INTERFACE BLL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

