

TPSDHA KEB 130X50 S4B R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Det finns en mängd märkningshållare tillgängliga för tydlig placering, där så krävs, och för extra namnskyltar, om sådana behövs.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon EB (Essential Box), Kapslingar, Nitad, Höjd: 50 mm, Bredd: 171 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), borstad, Silver
Art.nr.	8000075816
Typ	TPSDHA KEB 130X50 S4B R
GTIN (EAN)	4064675425366
Förp.	1 items

TPSDHA KEB 130X50 S4B R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	16.5 mm	Byggdjup (tum)	0.6496 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1.9685 inch
Bredd	171 mm	Byggbredd (tum)	6.7323 inch
Nettovikt	80 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Yta	borstad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
-----	---------	------------------------	-------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		

TPSDHA KEB 130X50 S4B R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

