

TPSDHA KEB 100X25 S4B R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Det finns en mängd märkningshållare tillgängliga för tydlig placering, där så krävs, och för extra namnskyltar, om sådana behövs.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Klippon EB (Essential Box), Kapslingar, Nitad, Höjd: 25 mm, Bredd: 141 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), borstad, Silver |
| Art.nr. | 8000075818 |
| Typ | TPSDHA KEB 100X25 S4B R |
| GTIN (EAN) | 4064675425632 |
| Förp. | 1 items |

TPSDHA KEB 100X25 S4B R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 16.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.6496 inch |
| Höjd | 25 mm | Bygghöjd (tum) | 0.9842 inch |
| Bredd | 141 mm | Byggbredd (tum) | 5.5512 inch |
| Nettovikt | 33.5 g | | |

Temperaturer

| |
|-----------------|
| Drifttemperatur |
|-----------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-----|---------|------------------------|-------------------------------|
| Yta | borstad | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
|-----|---------|------------------------|-------------------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002626 | ETIM 9.0 | EC002626 |
| ETIM 10.0 | EC002626 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-16 | | |

TPSDHA KEB 100X25 S4B R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

