

TPSDHA KEB 100X25 S4B R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Det finns en mängd märkningshållare tillgängliga för tydlig placering, där så krävs, och för extra namnskyltar, om sådana behövs.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon EB (Essential Box), Kapslingar, Nitad, Höjd: 25 mm, Bredd: 141 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), borstad, Silver
Art.nr.	8000075818
Typ	TPSDHA KEB 100X25 S4B R
GTIN (EAN)	4064675425632
Förp.	1 items

TPSDHA KEB 100X25 S4B R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	16.5 mm	Byggdjup (tum)	0.6496 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Bredd	141 mm	Byggbredd (tum)	5.5512 inch
Nettovikt	33.5 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Yta borstad Grundläggande material Rostfritt stål 1.4404 (316 L)

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		

TPSDHA KEB 100X25 S4B R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

