

**RS VERT SUPPLY LMF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



DIN energifördelare på skena

Multipel energifördelare i mätarskåpet för TS 35 monteringskena

- 2-stifts, färgkodad
- 230 V, IP 30
- Moduler för skydd av säkringar 25 kA

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Art.nr.    | 8000076874                         |
| Typ        | <a href="#">RS VERT SUPPLY LMF</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986226586                      |
| Förp.      | 10 items                           |

## RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 29 mm   | Byggdjup (tum)  | 1.1417 inch |
| Höjd      | 80.2 mm | Bygghöjd (tum)  | 3.1575 inch |
| Bredd     | 17.9 mm | Byggbredd (tum) | 0.7047 inch |
| Nettovikt | 22.7 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                |                                |                 |             |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur                | -40...70 °C                    | Drifttemperatur | -40...70 °C |
| Fuktighet vid driftstemperatur | 0... 85 % (ingen daggbildning) |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Anslutningsdata

|                                                                               |                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Fördelning ledarplattor stickanslutningar LMF 5.08/03/180 (inget mittenstift) | Försörjningsstickanslutning | SL 5.08HC/03/180B (inget mittenstift) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|

## Märkdata

|                                   |       |                      |       |
|-----------------------------------|-------|----------------------|-------|
| Skyddsklass                       | IP30  | Driftspänning        | 230 V |
| Max. ström per fördelaranslutning | 9.5 A | Total nominell ström | 19 A  |

## Isolationskoordination (60664-1)

|                        |          |                               |      |
|------------------------|----------|-------------------------------|------|
| Märkisolationsspänning | 250 V AC | Överspänningskategori         | III  |
| Nedsmutningsgrad       | 3        | Pulsspänningstest (1,2/50 µs) | 6 kV |

## Anslutningsfält

|                           |                      |                           |                     |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Ledardiameter, AWG , min. | AWG 24               | Anslutningstyp            | PUSH IN             |
| Avisoleringslängd         | 10 mm                | Klämområde, max.          | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Klämområde, min.          | 0.12 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, AWG , max. | AWG 12              |

## Anslutning försörjning

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Typ av anslutning | Stickanslutning |
|-------------------|-----------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002780    | ETIM 9.0    | EC002780    |
| ETIM 10.0   | EC002780    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |             |             |

**RS VERT SUPPLY LMF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Ritningar**

www.weidmueller.com

