

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vi erbjuder kapslingslösningar för insats på fordon. Våra motoranslutningsboxar för DC, trefas och AC-drifter garanterar perfekt funktionalitet även vid hög ström och hög spänning. Den platssparande konstruktionen tillåter flexibel användning av installationsutrymmet och tack vare strömlasttoleransen är uppvärmningen låg, vilket ger förbättrad hållbarhet. Dessutom säkerställer våra gånganslutningsboxar fördelningen av matarspänningen i tågsätt, vilket ger ett robust och säkert skydd för tågens energiförsörjning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Kapslingar, Rak, Höjd: 350 mm, Bredd: 260 mm, Djup: 150 mm, Flänsplattor: nedre, övre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), lackerad, Djupsvart
Art.nr.	8000080479
Typ	KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV
GTIN (EAN)	4064675598756
Förp.	1 items

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	150 mm	Byggdjup (tum)	5.9055 inch
Höjd	350 mm	Bygghöjd (tum)	13.7795 inch
Bredd	260 mm	Byggbredd (tum)	10.2362 inch
Nettovikt	20118.51 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek lock	1.5 mm	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1.5 mm	Materialtjocklek	1.5 mm
Silikon	Ja	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-60 °C	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Fastsättning av lock	M6 Sexkantspårskruvar SW10	Normer	EN 61373 1b, EN 45545 HL3, EN 15085 CL2
Yta	lackerad	Slagtålighet	10 J standardversion
Skyddsklass	IP66, IP67	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Tätningmaterial	Silikon	Tätningmaterial för lock	Silikon (lock + fläns)
Tätningmaterial för flänsplatta	Silikon (lock + fläns)	Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Flänsplattor	nedre, övre	Flänsplåt	Ja
Användningsområden	Transportväsende		

Bestyckning horisontal

HV 4000	1x3	Säkringshållare tillgänglig	Nej
---------	-----	-----------------------------	-----

Bestyckning vertikal

Säkringshållare tillgänglig	Nej
-----------------------------	-----

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	lackerad
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)		

Allmänna data

Färgkod	Djupsvart	Skyddsklass	IP66, IP67
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9005		

Kapsling

Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Borrade hål Sida A	ingen
Borrade hål Sida B	ingen
Referensprodukt	Kardinalitet 1
	Referens

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Standard-kännetecken**

Utförande

Rak

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000261

ETIM 9.0

EC000261

ETIM 10.0

EC000261

ECLASS 14.0

27-18-01-01

ECLASS 15.0

27-18-01-01