

**KTB FS 553518 S2B1 TRACKBOX EQP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Anslutningsdosor för antenner, axelräknare, punktstyrningar och andra komponenter på spåret i olika storlekar. Våra anslutningsdosor är särskilt lämpade för att skydda elektroniken i den tuffa tågmiljön. Kapslingarna är hållbara och motståndskraftiga mot intensivt solljus och ger ett tillförlitligt EMC-skydd.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Kapslingar, Höjd: 550 mm, Bredd: 350 mm, Djup: 180 mm, Flänsplattor: nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), borstad, Silver
Art.nr.	<a href="#">8000080481</a>
Typ	KTB FS 553518 S2B1 TRACKBOX EQP
GTIN (EAN)	4064675595564
Förp.	1 items

## KTB FS 553518 S2B1 TRACKBOX EQP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	180 mm	Byggdjup (tum)	7.0866 inch
Höjd	550 mm	Bygghöjd (tum)	21.6535 inch
Bredd	350 mm	Byggbredd (tum)	13.7795 inch
Nettovikt	16500 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873

## Allmänna uppgifter

Materialtjocklek lock	1.5 mm	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1.5 mm	Driftstemperatur, max	135 °C
Driftstemperatur, min.	-60 °C	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Fastsättning av lock	M6 Sexkantspårskruvar SW10	Normer	EN 60068 ≤1m från spåret
Yta	borstad	Slagtålighet	10 J standardversion
Skyddsklass	IP66, IP67	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Tätningmaterial	Silikon	Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Flänsplattor	nedre	Flänsplåt	Ja

## Bestyckning horisontal

Säkringshållare tillgänglig	Ja
-----------------------------	----

## Bestyckning vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x46	Säkringshållare tillgänglig	Ja
-----------------------------	------	-----------------------------	----

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	borstad
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)		

## Allmänna data

Färgkod	Silver	Skyddsklass	IP66, IP67
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001		

## Kapsling

Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Borrade hål Sida A	ingen
Borrade hål Sida B	ingen
Referensprodukt	Kardinalitet 2
	Referens <a href="#">PRO MAX 120W 24V 5A</a>
	Kardinalitet 20
	Referens <a href="#">ADT 2.5 2C</a>

**KTB FS 553518 S2B1 TRACKBOX EQP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data**

Kardinalitet	20
Referens	<a href="#">MCZ OVP CL 24VDC 0,5A</a>

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		