

KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder kapslingslösningar för insats på fordon. Våra motoranslutningsboxar för DC, trefas och AC-drifter garanterar perfekt funktionalitet även vid hög ström och hög spänning. Den plats sparande konstruktionen tillåter flexibel användning av installationsutrymmet och tack vare strömlasttoleransen är uppvärmningen låg, vilket ger förbättrad hållbarhet. Dessutom säkerställer våra gånganslutningsboxar fördelningen av matarspänningen i tåg-sätt, vilket ger ett robust och säkert skydd för tågens energiförsörjning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapslingar, Höjd: 303 mm, Bredd: 290 mm, Djup: 157.5 mm, Flänsplattor: nedre, övre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
Art.nr.	8000092462
Typ	KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV
GTIN (EAN)	4099986672307
Förp.	1 items

KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	157.5 mm	Byggdjup (tum)	6.2008 inch
Höjd	303 mm	Bygghöjd (tum)	11.9291 inch
Bredd	290 mm	Byggbredd (tum)	11.4173 inch
Nettovikt	10800 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek lock	1.5 mm	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1.5 mm	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-60 °C	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Fastsättning av lock	M6 Sexkantspårskruvar SW10	Normer	EN 61373 1b, EN 45545 HL3, EN 15085 CL2
Yta	obehandlad	Slagtålighet	10 J standardversion
Skyddsklass	IP66, IP67	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Tätningmaterial	Silikon	Flänsplattor	nedre, övre
Flänsplåt	Ja		

Bestyckning horisontal

HV 4000	1x4	Säkringshållare tillgänglig	Nej
---------	-----	-----------------------------	-----

Bestyckning vertikal

Säkringshållare tillgänglig	Nej
-----------------------------	-----

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	obehandlad
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)		

Allmänna data

Färgkod	Silver	Skyddsklass	IP66, IP67
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001		

Kapsling

Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Borrade hål Sida A	ingen
Borrade hål Sida B	ingen
Referensprodukt	Kardinalitet 1
	Referens

KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		