

PV CUXI17TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Anslutning av solcellsanläggningar med hjälp av tillförlitlig och säker industriell kommunikation.

Weidmüller kombinerade sin stora erfarenhet av solcellsprojekt och industriell kommunikation för att skapa denna portfölj av kommunikationsboxar för solceller. För denna portfölj utvecklade vi 2 olika produktsortiment:

- "Premium"-familjen är vår mest robusta produkt. Den har utformats för att tillhandahålla konstant anslutningsmöjlighet tack vare sitt reservkraftssystem. Det ger dig tillförlitlighet och effekt i en och samma lösning.
- Den nya "Lite"-familjen ger dig samma signalstyrka och anslutningsmöjlighet på plats som Premium"-versionen, men i en mer kompakt version.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fotovoltaik, Bestyckad kapsling, Kommunikationsmodul, 230 V AC, Överspanningsskydd I, Batteridrivnen, strömövervakning, Övervakningskomponenter, Spänningsövervakning, Gränsvärdesövervakning, Kopplingslåda, RJ45
Art.nr.	8000101637
Typ	PV CUXI17TXU1DXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099986191990
Förp.	1 items

PV CUXI17TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	200 mm	Byggdjup (tum)	7.874 inch
Höjd	530 mm	Bygghöjd (tum)	20.8661 inch
Bredd	430 mm	Byggbredd (tum)	16.9291 inch
Nettovikt	13740.54 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -20 °C...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Elektriska egenskaper DC

Märkspänning	230 V	Överspänningsskydd, AC-sida	PU I 1+1 LCF 280 V/12,5 kA, utan extra kontakt
Jordning	Direkt vid VPU:n	Överspänningsskydd EIA RS485-sida (strängövervakning)	Nej

Ingångar DC

Antal ingångar	7	Antal ledningsinlopp	4
----------------	---	----------------------	---

Strängövervakning DC

Försörjning	Batteri PRO ECO 72 W 24 V 3 A	Övervakningsfunktion	Industrial Ethernet styrd brytare med RJ45- och SC Multi-mode-portar, Anslutning mellan fältenheter och SCADA via RS-485
Spänningsövervakning	Ja		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV CUXI17TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

