

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Växelspänningsversion, Hjälp- och alarmkontakt, Överspänningsskydd II, TN-C-S, TN-S, IT med N, IT utan N, TT
Art.nr.	8000104168
Typ	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN)	4099986573475
Förp.	1 items

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	132 mm	Byggdjup (tum)	5.1968 inch
Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7.874 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	2866.64 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-40 °C...50 °C	Fuktighet	0...85 % rel. fuktighet, ingen kondens
----------------------	----------------	-----------	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Ingår i leveransen

Inklusive tillbehör	Artikel	Montagefot
	Mängd	4
	Artikel	Tätningpropp
	Mängd	8

Märkdata IEC/EN

Antal poler	4	Signalkontakt	250 V 1A 1CO
Märkspänning (AC)	230 V	Lågspänningsnät	TN-C-S, TN-S, IT med N, IT utan N, TT
Skyddsnivå Up vid IN (N-PE)	≤ 1.5 kV	Spänningstyp	AC
Säkringsskydd	Nej	Frekvensområde, max.	60 Hz
Frekvensområde, min.	50 Hz	Normer	IEC 61643-11, EN 61643-11
Kravklass enligt EN 61643-11	T2	Högsta normalspänning, Uc (AC)	300 V
Avledningsström I _{max} (8/20 μs) N-PE	65 kA	Avledningsström I _n (8/20 μs) N-PE	40 kA
Energikoordinater (≤10 m)	Typ II, Typ III	Avledningsström I _n (8/20 μs) ledare-PE	20 kA
Akustisk signal	Nej	Avledningsström I _{max} (8/20 μs) ledare-PE	50 kA
Skyddsnivå Up vid IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV	Kortslutningsström ISCCR (Short Circuit Current Rating)	50 kA
Följdströmssläckande förmåga I _{fi}	ingen efterföljande nätström att ta hänsyn till	Integrerad försäkring	Nej

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Tekniska data**allmänna data**

Normer	IEC 61643-11, EN 61643-11	Skyddsklass	IP65
--------	---------------------------	-------------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		



PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

PV solskydd



Allmänna beställningsdata

Typ	PV SUNCOVER 20/20/13	Utförande
Art.nr.	8000143243	Fotovoltaik, Solskydd
GTIN (EAN)	4099987 111829	
Förp.	1 ST	