

VDEFNNPUSHINEAMNETZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Med våra förkonfektionerade SET för ledningsdragning för instrumenttransformator sparar du tid och förvaringskostnader. Vi erbjuder olika applikationskonfiguration, inklusive alla relevanta tillbehör och inkl. märkning i ett komplett paket.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Frånskiljbar mätplint, PUSH IN, beige, 6 mm ² , 30 A, Antal anslutningar: 36, Antal våningar: 1
Art.nr.	8000107863
Typ	VDEFNNPUSHINEAMNETZ
GTIN (EAN)	4099986592643
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmald
Tillgänglig till	2025-05-06T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	TABEAMNETZNS

VDEFNNPUSHINEAMNETZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	79 mm	Byggdjup (tum)	3.1102 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3.937 inch
Bredd	170.4 mm	Byggbredd (tum)	6.7086 inch
Nettovikt	875 g		

Temperaturer

Varaktig drifttemperatur, min.	-60 °C	Varaktig drifttemperatur, max.	130 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Normer	IEC 60947-7-1	Montageskena obestyckad	TS 35
--------	---------------	-------------------------	-------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	övre	Anslutningstyp	PUSH IN
Antal anslutningar	36	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	6 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	6 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	10 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.5 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, max.	6 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	0.5 mm ²	Ledararea, entrådig, max.	6 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	0.5 mm ²		

Märkdata

Märkarea	6 mm ²	Märkström	30 A
Normer	IEC 60947-7-1	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3		

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	beige
Färg manöverelement	övriga	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Nej	Antal våningar	1
Antal klämbållar per våning	36	Montageskena obestyckad	TS 35
N-Funktion	Nej	PE-Funktion	Ja

Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja	Monteringstyp	TS 35
---------	----	---------------	-------

VDEFNNPUSHINEAMNETZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

VDEFNNPUSHINEAMNETZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

