

**PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Strömbox för nödsituationer, Vägguttag med jorddon
Art.nr.	<a href="#">8000108185</a>
Typ	PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3
GTIN (EAN)	4099986665330
Förp.	1 items

## PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	112 mm	Byggdjup (tum)	4.4094 inch
Höjd	238 mm	Bygghöjd (tum)	9.3701 inch
Bredd	195 mm	Byggbredd (tum)	7.6772 inch
Nettovikt	1435 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -20 °C...50 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

## Elektriska egenskaper AC

Märkspänning	230 V AC	Märkström	16 A
Felströmsskyddsbrytare	I $\Delta$ n = 30 mA		

## Ingångar AC

Kabellängd	1.5 m	Antal ingångar AC	1 x enfasig (L, N, PE)
------------	-------	-------------------	------------------------

## Utgångar AC

Anslutningstyp AC-utgångsledning	Typ F CEE 7/3 mätthylsanslutning, Jordat uttag	Antal utgångar AC	1
----------------------------------	--	-------------------	---

## allmänna data

Skyddsklass IP65

## skyddskåpa

Slagtålighet	IK10 enligt IEC 62262, IK08 enligt IEC 62208	Anslutningstyp, sträng	Ledning med kapat ände
--------------	---	------------------------	------------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

