

**MBGE ADPT IPC621,6 POLE TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

Adaptrar för migrering – IPC 621.

Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger en säker migrering från IPC 621-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	8000109239
Typ	<a href="#">MBGE ADPT IPC621,6 POLE TOP</a>
GTIN (EAN)	4099986623569
Förp.	1 items

## MBGE ADPT IPC621,6 POLE TOP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	56.7 mm	Byggdjup (tum)	2.2323 inch
Höjd	106 mm	Bygghöjd (tum)	4.1732 inch
Bredd	30.6 mm	Byggbredd (tum)	1.2047 inch
Nettovikt	0.5 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-20...70 °C	Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

## Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I <sub>max</sub> .	20 A	Märkspänning UN	250 V

## Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	IPC 621 6 pole connector	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
Antal poler, (fältsida)	6 P		

## Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	6-polig	Anslutning (fältsida)	IPC 621 6 pole connector
-----------------------------	---------	-----------------------	--------------------------

## Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	6 A
Total nominell ström	20 A		

## Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ADPT IPC621,6 POLE TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

