



Flera datafördelare i mätarskåpet för TS35

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000112157
Typ	RS 4XRJ12
GTIN (EAN)	4099987025591
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	21.5 mm	Byggdjup (tum)	0.8465 inch
Höjd	80.2 mm	Bygghöjd (tum)	3.1575 inch
Bredd	17.9 mm	Byggbredd (tum)	0.7047 inch
Nettovikt	19 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25...70 °C	Drifttemperatur	-20...55 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	0... 85 % (ingen daggbildning)		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Fördelning ledarplattor stickanslutningar 4 x RJ12 plug-in connectors

Märkdata

Skyddsklass	IP20	Märkspänning	< 150 V AC
Driftsspänning	150 V AC	Max. ström per fördelaranslutning	1 A

Isolationskoordination (60664-1)

Märkisolationsspänning	<150 V AC	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Pulsspänningstest (1,2/50 µs)	1.5 kV

Anslutningsfält

Anslutningstyp	Stickanslutning
----------------	-----------------

Anslutning försörjning

Typ av anslutning	Stickanslutning
-------------------	-----------------

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
-----------------	---

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Ritningar

