


PV 212SXFXCXXVXO1TA3PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Intelligent produkt i en kompakt byggstorlek
 Övervakningsboxar för eftermontering för övervakning av solceller gör det möjligt att få fram data på solcells-nivå från solcellsanläggningar med befintliga, oövervakade kombinationsboxar med DC-generator för solceller. Allt utan ytterligare arbete såsom grävning och kabeldragning.

Integrerad prestandaövervakning som tillhandahålls av vårt Solar SMS-övervakningssystem gör det möjligt att genomföra korrekt övervakning av solcellsanläggningen för att garantera att anläggningen presterar på bästa sätt. Dessutom uppfyller våra övervakningsboxar för solceller standarden IEC/EN 61439-2:2020 för att garantera en hög tillförlitlighet av de tillhandahållna enheterna.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fotovoltaik, Bestyckad kapsling, 1500 V, WM4C, för väggmontering, Liggande, Digitalsignaler, Övervakningskomponenter, strömövervakning, Spänningsövervakning, Temperaturöervakning, 12-kanals
Art.nr.	8000112715
Typ	PV 212SXFXCXXVXO1TA3PA15LWW
GTIN (EAN)	4099986869493
Förp.	1 items

PV 212SXFXCXXVXO1TA3PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	210 mm	Byggdjup (tum)	8.2677 inch
Höjd	302 mm	Bygghöjd (tum)	11.8897 inch
Bredd	558 mm	Byggbredd (tum)	21.9685 inch
Nettovikt	5808.37 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -20 °C...45 °C Drifttemperatur -20°C to +45 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6a, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Elektriska egenskaper DC

Märkspänning 1500 V Överspänningsskydd, DC-sida Inget överspänningsskydd

Ingångar DC

Säkringsskydd	Nej	Antal ingångar DC	12
Anslutningstyp DC-ingångsledning	WM4 C fältkontakt	Anslutning DC-ingångsledning (-)	WM4 C fältkontakt
Antal ingångar	12	Antal ledningsinlopp	0
Anslutning DC-ingångsledning (+)	WM4 C fältkontakt	Säkringstyp	varken säkringsinsats eller - hållare
Typ av säkring	varken säkringsinsats eller - hållare		

Normer och standarder

Normer EN 61439-2:2020, IEC 61439-2 ed 3.0

Strängövervakning DC

Försörjning	Självförsörjande	Övervakningsfunktion	Solar SMS, Utgångsspänning, -ström, temperatur
Spänningsövervakning	Solar SMS	Temperaturövervakning	Solar SMS
strömövervakning	Solar SMS		

Utgångar DC

Anslutning DC-utgångsledning	WM4 C fältkontakt	Anslutningstyp DC-utgångsledning	WM4 C fältkontakt
Antal utgångar DC	12		

PV 212SFXCXVXO1TA3PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**GAK Kapsling**

Monteringstyp	Väggmontering	Skyddsklass	IP 65
---------------	---------------	-------------	-------

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 212SXFXCXXVXO1TA3PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com

