

**KTB GP 50XX20V CD S4 3MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning  
Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®  
TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel  
anpassning av kapslingarna till respektive applikations  
speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt  
byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
|            |                                          |
| Art.nr.    | 8000112986                               |
| Typ        | <a href="#">KTB GP 50XX20V CD S4 3MM</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986799288                            |
| Förp.      | 1 items                                  |

## KTB GP 50XX20V CD S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 3 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1181 inch  |
| Höjd      | 452 mm | Bygghöjd (tum)  | 17.7952 inch |
| Bredd     | 167 mm | Byggbredd (tum) | 6.5748 inch  |
| Nettovikt | 1804 g |                 |              |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmän information tillbehör

|                  |               |                              |                               |
|------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| Materialtjocklek | 3 mm          | Diameter bestyckningshål (D) | 7 mm                          |
| Yta              | elektroplerad | Grundläggande material       | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |

## Allmänna uppgifter

|                       |                                                                    |                        |                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Materialtjocklek      | 3 mm                                                               | Monteringsanvisning    | Skruvmontering                |
| Yta                   | elektroplerad                                                      | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Komponentfastsättning | skruvad                                                            | Skyddsklass (UL)       | Type 3, Type 4X, Type 12      |
| Flänsplattor          | vänster, höger                                                     | Flänsplåt              | Ja                            |
| Användningsområden    | Explosionsfarliga områden,<br>Transportväsende,<br>Processindustri |                        |                               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |