

**KTB GP XX5020V AB S4 6MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 498 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">8000114145</a>   |
| Typ        | KTB GP XX5020V AB S4 6MM   |
| GTIN (EAN) | 4099986804845  |
| Förp.      | 1 items  |

**KTB GP XX5020V AB S4 6MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 6 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.2362 inch  |
| Höjd      | 498 mm | Bygghöjd (tum)  | 19.6063 inch |
| Bredd     | 167 mm | Byggbredd (tum) | 6.5748 inch  |
| Nettovikt | 4010 g |                 |              |

**Temperaturer**

Drifttemperatur

**Miljööverensstämmelse för produkt**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

**Allmän information tillbehör**

|                        |                               |     |                |
|------------------------|-------------------------------|-----|----------------|
| Materialtjocklek       | 6 mm                          | Yta | elektropolerad |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |     |                |

**Allmänna uppgifter**

|                  |                          |                        |                               |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Materialtjocklek | 6 mm                     | Monteringsanvisning    | Skruvmontering                |
| Yta              | elektropolerad           | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Skyddsklass (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Flänsplattor           | övre, nedre                   |
| Flänsplåt        | Ja                       | Användningsområden     | Transportväsende              |

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |