

**KTB GP 76XX15V CD S4 6MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Art.nr.    | 8000114151                               |
| Typ        | <a href="#">KTB GP 76XX15V CD S4 6MM</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986797123                            |
| Förp.      | 1 items                                  |

## KTB GP 76XX15V CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 6 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.2362 inch  |
| Höjd      | 345 mm | Bygghöjd (tum)  | 13.5826 inch |
| Bredd     | 117 mm | Byggbredd (tum) | 4.6063 inch  |
| Nettovikt | 2354 g |                 |              |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmän information tillbehör

|                  |                |                              |                               |
|------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| Materialtjocklek | 6 mm           | Diameter bestyckningshål (D) | 7 mm                          |
| Yta              | elektropolerad | Grundläggande material       | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |

## Allmänna uppgifter

|                       |  |                        |                               |
|-----------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Materialtjocklek      | 6 mm   | Monteringsanvisning    | Skruvmontering                |
| Yta                   | elektropolerad                                 | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Komponentfastsättning | skruvad  | Skyddsklass (UL)       | Type 3, Type 4X, Type 12      |
| Flänsplattor          | vänster, höger                                 | Flänsplåt              | Ja                            |
| Användningsområden    | Transportväsende,<br>Explosionsfarliga områden |                        |                               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |