

**KTB GP XX3520 AB S4 PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 340 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">8000114905</a>   |
| Typ        | KTB GP XX3520 AB S4 PE   |
| GTIN (EAN) | 4099986797468  |
| Förp.      | 1 items  |

## KTB GP XX3520 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 3 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1181 inch  |
| Höjd      | 340 mm | Bygghöjd (tum)  | 13.3858 inch |
| Bredd     | 167 mm | Byggbredd (tum) | 6.5748 inch  |
| Nettovikt | 1400 g |                 |              |

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmän information tillbehör

|                        |                               |     |                |
|------------------------|-------------------------------|-----|----------------|
| Materialtjocklek       | 3 mm                          | Yta | elektropolerad |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |     |                |

## Allmänna uppgifter

|                       |   |                        |                               |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Materialtjocklek      | 3 mm  | Monteringsanvisning    | Skruvmontering                |
| Yta                   | elektropolerad                                | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Komponentfastsättning | skruvad                                       | Skyddsklass (UL)       | Type 3, Type 4X, Type 12      |
| Flänsplattor          | övre, nedre                                   | Flänsplåt              | Ja                            |
| Användningsområden    | Processindustri,<br>Explosionsfarliga områden |                        |                               |

## Jordning kapsling

|                      |   |
|----------------------|---|
| Flänsplatta jordning | faststsvetsad M6 x 10<br>jordningsbult i rostfritt stål |
|----------------------|---|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |