


RS VERT SUPPLY BLL_F-6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



DIN energifördelare på skena

Multipel energifördelare i mätarskåpet för TS 35 monteringskena

- 2-stifts, färgkodad
- 230 V, IP 30
- Moduler för skydd av säkringar 25 kA

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000118953
Typ	RS VERT SUPPLY BLL_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990661
Förp.	10 items

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1.1811 inch
Höjd	93.7 mm	Bygghöjd (tum)	3.689 inch
Bredd	17.9 mm	Byggbredd (tum)	0.7047 inch
Nettovikt	25 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...70 °C	Drifttemperatur	-40...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	0... 85 % (ingen daggbildning)		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

Anslutningsdata

Fördelning ledarplattor stickanslutningar	BLL 5.08/03/180 (inget mittenstift)	Försörjningsstickanslutning	SL 5.08HC/03/180B (inget mittenstift)
---	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Märkdata

Skyddsklass	IP30	Driftsspänning	230 V
Max. ström per fördelaranslutning	6 A		

Isolationskoordination (60664-1)

Märkisolationsspänning	250 V AC	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2	Pulsspänningstest (1,2/50 µs)	4 kV

Anslutningsfält

Anslutningstyp	Stickanslutning
----------------	-----------------

Anslutning försörjning

Typ av anslutning	Stickanslutning
-------------------	-----------------

Säkringsinsatser

Spänningsfall	170 mV	Märkbrytförmåga	25 kA
Smältintegral	80 A ² s		

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

