

TR BD WPD OVP1 W/O TS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabeldragning innebär särskilda utmaningar vad gäller utformningen av modulära plintar. Lösningarna måste vara både ekonomiska och kompakta. Enkel hantering och översikt måste också garanteras. Installationsfördelning och små distributörer erbjuder inte mycket utrymme för kabeldragning. Våra modulära plintar för upprättande av installationer uppfyller alla krav.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flervånings-radplint, Skruvanslutning, övriga, 25 mm ² , Antal anslutningar: 26, Antal våningar: 1, TS 35, V-0
Art.nr.	8000122106
Typ	TR BD WPD OVP1 W/O TS
GTIN (EAN)	4099986844223
Förp.	1 items

TR BD WPD OVP1 W/O TS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	68 mm	Byggdjup (tum)	2.6772 inch
Höjd	96.2 mm	Bygghöjd (tum)	3.7874 inch
Bredd	174.7 mm	Byggbredd (tum)	6.8779 inch
Nettovikt	971 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag		
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max	AWG 4	Monteringsanvisning	TS 35
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 16	Normer	IEC 60947-7-1, IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Montageskena obestyckad	TS 35		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Ledardiameter, AWG, max	AWG 4	Anslutningsriktning	på sidan
Avisoleringslängd	19 mm	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal anslutningar	26	Anslutningsområde, max.	25 mm ²
Anslutningsområde, min.	1.5 mm ²	Klämskruv	M 6
Klingmått	Gr. PZ2	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 16
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	15 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	15 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	15 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, min.	15 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	15 mm ²	Anslutningsarea, fintrådig, min.	15 mm ²

Märkdata

Märkarea	25 mm ²	Märkström	152 A
Ströml med max. ledare	152 A	Normer	IEC 60947-7-1, IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	3

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	övriga
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Nej	Antal våningar	1
Montageskena obestyckad	TS 35	N-Funktion	Ja

Tekniska data**ytterligare tekniska data**

Öppna sidor	sluten	Monteringsanvisning	TS 35
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	Direktmontage, TS 35

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-02
ECLASS 15.0	27-25-01-02		