

TAB_SYNA_WECHSELTADEL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Med våra förkonfektionerade SET för ledningsdragning för instrumenttransformator sparar du tid och förvaringskostnader. Vi erbjuder olika applikationskonfiguration, inklusive alla relevanta tillbehör och inkl. märkning i ett komplett paket.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Frånskiljbar mätplint, PUSH IN, beige, 6 mm ² , 30 A, Antal anslutningar: 44, Antal våningar: 1
Art.nr.	8000122124
Typ	TAB_SYNA_WECHSELTADEL
GTIN (EAN)	4099986841529
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2025-05-06T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	TABSYNWECHSELTADEL

TAB_SYNA_WECHSELTADEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	79 mm	Byggdjup (tum)	3.1102 inch
Höjd	120.8 mm	Bygghöjd (tum)	4.7559 inch
Bredd	250.2 mm	Byggbredd (tum)	9.8504 inch
Nettovikt	889 g		

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Normer	IEC 60947-7-1 (-7-2)	Montageskena obestyckad	TS 35
--------	----------------------	-------------------------	-------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	övre	Anslutningstyp	PUSH IN
Antal anslutningar	44	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	6 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	6 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	10 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.5 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, max.	6 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	0.5 mm ²	Ledararea, entrådig, max.	10 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	0.5 mm ²		

Märkdata

Märkarea	6 mm ²	Märkström	30 A
Normer	IEC 60947-7-1 (-7-2)	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3		

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	beige
Färg manöverelement	övriga	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Nej	Antal våningar	1
Antal klämsäten per våning	44	Montageskena obestyckad	TS 35
N-Funktion	Nej	PE-Funktion	Ja
PEN-Funktion	Nej		

Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja	Monteringstyp	TS 35
---------	----	---------------	-------

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

TAB_SYNA_WECHSELTADEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

