


MBGE ADPT SLC-500 RT25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptrar för migrering – SLC500.

Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från SLC500-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000122704
Typ	MBGE ADPT SLC-500 RT25
GTIN (EAN)	4099986847187
Förp.	1 items

MBGE ADPT SLC-500 RT25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	83.2 mm	Byggdjup (tum)	3.2756 inch
Höjd	101.6 mm	Bygghöjd (tum)	4 inch
Bredd	34.3 mm	Byggbredd (tum)	1.3504 inch
Nettovikt	140 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20...70 °C	Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I _{max} .	40 A	Märkspänning UN	250 V

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	Allen Bradley 18-pole RTB	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
Antal poler, (fält sida)	20 P		

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	20 poler	Anslutning (fält sida)	Allen Bradley 18-pole RTB
-----------------------------	----------	------------------------	---------------------------

Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	4.5 A
Total nominell ström	40 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	2.5 kV	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT SLC-500 RT25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

