

MBGE ADPT, HIMA D AND Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MiBridge-lösningen.

Adaptrar för migrering – HIMA HiQuad.

Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från gamla HIMA HiQuad-kort till andra PLC-/DCS-system eller till U-REMOTE-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000123146
Typ	MBGE ADPT, HIMA D AND Z VERSION
GTIN (EAN)	4099986851085
Förp.	1 items

MBGE ADPT, HIMA D AND Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	71.4 mm	Byggdjup (tum)	2.811 inch
Höjd	127 mm	Bygghöjd (tum)	5 inch
Bredd	19.9 mm	Byggbredd (tum)	0.7835 inch
Nettovikt	0.2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20...70 °C	Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I _{max} .	20 A	Märkspänning UN	125 V

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	1756 Control Logix connector	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
Antal poler, (fältsida)	32 P		

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	32-polig	Anslutning (fältsida)	1756 Control Logix connector
-----------------------------	----------	-----------------------	------------------------------

Märkdata

Driftspänning	125 V	Maximal ström per kanal	2 A
Total nominell ström	20 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	150 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	1.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	0.82 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT, HIMA D AND Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

