

KEBIQL304020S2N0 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

| | |
|------------|--|
| Utförande | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Kapslingar, Rak, Höjd: 300 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 200 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), borstad, obehandlad, Silver |
| Art.nr. | 8000133639 |
| Typ | KEBIQL304020S2N0 AL |
| GTIN (EAN) | 4099987368575 |
| Förp. | 1 items |

KEBIQL304020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Djup | 200 mm | Byggdjup (tum) | 7.874 inch |
| Höjd | 300 mm | Bygghöjd (tum) | 11.811 inch |
| Bredd | 400 mm | Byggbredd (tum) | 15.748 inch |
| Nettovikt | 6825.84 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| Materialtjocklek lock | 1.5 mm | Materialtjocklek kapsling | 1.5 mm |
| Materialtjocklek | 1.5 mm | Drifttemperatur, max | 85 °C |
| Drifttemperatur, min. | -40 °C | Yta | borstad, obehandlad |
| Slagtålighet | 10 J standardversion | Skyddsklass | IP66 |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4301 (304) | Tätningmaterial | Polyuretan |
| Kapslingens fastsättning | 4 eller 6, blindhål med M6-gänga på baksidan; som alternativ med extra monteringsfötter | Flänsplåt | Nej |
| Lock | Ja | Användningsområden | Fastighetsteknik. |

Bestyckning horisontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x21 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x18 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x42 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x13 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x35 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x27 |

Bestyckning vertikal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x51 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x40 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x61 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x19 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x51 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x40 |

Certifikatnummer kapsling

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|----|
| Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) | DE PS2650 220428 001ISS01 | DEF Villkor för godkännande | CE |
|---|---------------------------|-------------------------------|----|

Förskruvningar höger

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 10 | M16 | 32 |
| M40 | 5 | M32 | 8 |

KEBIQL304020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 21 | M12 | 55 |
|-----|----|-----|----|

Förskruvningar uppe / nere

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 70 | M12 | 85 |
| M40 | 15 | M32 | 24 |
| M25 | 40 | M16 | 96 |

Jordning kapsling

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| Jordning, kapsling, lock | Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock. | Jordning, kapsling, extern | Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock. |
| Jordning, kapsling, intern | Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock. | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |