

**TS35X7.5 ST 202 K75 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montageskena, Bredd: 202 mm, utan avlångt hål, med långsmalt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	<a href="#">8000135665</a>
Typ	TS35X7.5 ST 202 K75 VER
GTIN (EAN)	4099987090032
Förp.	1 items

## TS35X7.5 ST 202 K75 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	202 mm	Byggbredd (tum)	7.9527 inch
Längd	202 mm	Bygglängd (tum)	7.9527 inch
Nettovikt	75.15 g		

### Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Drifttemperatur	
----------------------	---------------	-----------------	--

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1 mm	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	6,3 x 20 mm

### Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	6,3 x 20 mm

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		