

TS35X15 ST 382 K79 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, TS 35 x 15, Bredd: 382 mm, utan avlångt hål, med långsmalt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	8000135668
Typ	TS35X15 ST 382 K79 HOR
GTIN (EAN)	4099987089944
Förp.	1 items

TS35X15 ST 382 K79 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0.5906 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	382 mm	Byggbredd (tum)	15.0393 inch
Längd	382 mm	Bygglängd (tum)	15.0393 inch
Nettovikt	445 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	6,3 x 20 mm

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	Enligt DIN EN 60715	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	6,3 x 20 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		