

HDC KABELADAPTION 80.POL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Abbildung ähnlich

CVM-boxen för spänningsmätning med en polig differential är konfektionerad enligt kundernas specifikationer och kan installeras snabbt och enkelt på plats med hjälp av våra Plug & Play-lösningar. Ytterligare ingenjörstjänster från Weidmüller stödjer ett säkert och heltäckande genomförande av projektet. Livslängden av ett elektrolyshölje är av avgörande betydelse för den ekonomiska verkningsgraden av vätgastillverkning. Genom att övervaka de enskilda cellernas differentierade spänning bidrar vår CVM-box på ett avgörande sätt till att öka systemens verkningsgrad. Systemet övervakas med hjälp av dataanalysen och användaren kan visa den tekniska statusen när som helst. CVM-boxen kan användas för att identifiera avvikelser och planera service och underhåll med framförhållning.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Art.nr. | 8000140763 |
| Typ | HDC KABELADAPTION 80.POL |
| GTIN (EAN) | 4099987067935 |
| Förp. | 1 items |

HDC KABELADAPTION 80.POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

| | | | |
|----------|---------|-----------------|-------------|
| Längd | 10 mm | Bygglängd (tum) | 0.3937 inch |
| Diameter | 17.4 mm | Nettovikt | 7829.3 g |

Temperaturer

| | |
|------------------------|------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -15 °C ... 80 °C |
|------------------------|------------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |

Allmänna data

| | |
|-------------|------|
| Skyddsklass | IP65 |
|-------------|------|

Kapslingsegenskaper

| | |
|-------------|----|
| Antal poler | 80 |
|-------------|----|

Standard-kännetecken

| | |
|-----------|---------------------------|
| Utförande | Stift, rakt - uttag, rakt |
|-----------|---------------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |