

PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Solskydd
Art.nr.	8000143251
Typ	PV SUNCOVER 30/30/13
GTIN (EAN)	4099987111904
Förp.	1 items

PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	136.5 mm	Byggdjup (tum)	5.374 inch
Höjd	324.5 mm	Bygghöjd (tum)	12.7756 inch
Bredd	341 mm	Byggbredd (tum)	13.4252 inch
Nettovikt	3000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Material

Grundläggande material	Rostfritt stål
------------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Kombinationslådor med säkringar för DC-generator

PV Next fördelarlådor för växelriktare med 1 till 12 MPP spårare används för att skydda likströmssidan av ett fotovoltaiskt system. Fördelarlådorna skyddar växelriktare mot överspänningar och uppfyller därmed EU-direktivet CLC/TS 51643-32. Dessutom ger dessa produkter möjlighet att skydda systemet mot motström och att kombinera strängar för att spara ledningar under installation.

Allmänna beställningsdata

Typ	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	Utförande
Art.nr.	2925830000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 ingångar/3
GTIN (EAN)	4099986642058	utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II, Med säkringshållare,
Förp.	1 ST	MC4-Evo 2