

PV SUNCOVER 40/60/13**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Solskydd
Art.nr.	8000143256
Typ	PV SUNCOVER 40/60/13
GTIN (EAN)	4099987111959
Förp.	1 items

PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	136.3 mm	Byggdjup (tum)	5.3661 inch
Höjd	424.5 mm	Bygghöjd (tum)	16.7126 inch
Bredd	641 mm	Byggbredd (tum)	25.2362 inch
Nettovikt	5440 g		

Material

Grundläggande material Rostfritt stål

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Brandmansbrytare



För säker fjärravstängning Takmonterade solcellssystem kan behöva en fränkopplingsapparat vid den punkt där ledningarna kommer in i bygganden, som ansluts till byggnadens elnät. Detta gör det möjligt för brandkåren att utföra sitt arbete i en nödsituation utan att utsättas för onödiga risker. När energiförsörjningen återställs, återansluter PV Next-brandmanbrytaren solcellssträngarna automatiskt.

Allmänna beställningsdata

Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	8000111274	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100
GTIN (EAN)	4099986883994	V, 6 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling,
Förp.	1 ST	Överspänningsskydd I / II, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	8000115471	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100
GTIN (EAN)	4099986884205	V, 6 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling,
Förp.	1 ST	Överspänningsskydd I / II, WM4C